

HOLEX**ER įspraustinė Forma AD, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302757 40
GTIN	4062406101046
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 40

ER užveržimo raktas: 40

Techninis aprašymas

Atsarginė ER užveržimo veržlė	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
ER užveržimo raktas	40
Išorinis Ø D	63 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
--	-----------