

HOLEX
Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma A, BT 40, trumpas, Virbo Ø d1: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302897 16
GTIN	4062406101114
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹. Forma A.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.

Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm

Išorinis Ø D	32 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40