

**HOLEX****Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, BT 30, trumpas, Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303007 22
GTIN	4062406101176
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotas nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.  
Forma A.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	40 mm
Išorinis Ø D	48 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 18000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas