

**HOLEX**
**Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma A, BT 40, trumpas, Virbo Ø d1: 22mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302897 22
GTIN	4062406101121
Produktų klasė	32A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotas nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Forma A.

**Paskirtis:**

**Su prizminiu pleištu** frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.

**Su tvirtinimo žiedu** frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm

Išorinis Ø D	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 18000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40