

HOLEX**Skaitmeninis slankmatis IP67 su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 412749 150 |
| GTIN | 4062406101213 |
| Produktų klasė | 42A |

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifotos. Slankmatis atsparus vandeniui ir dulkėms. Nenaudojamas 2 valandas automatiškai išsijungia. Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------------|
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Padalos vertė | 0,0005 in |
| Yra gyliamatis | taip |
| Matavimo ribos | 0 - 150 mm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Antgalių ilgis | 40 mm |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Gylmatis | Ø 1,6 |
| Kalibravimas | A1 |
| Norma | ISO 13385 |
| Automatinis išsijungimas | taip |
| Baterijų kiekis | 1 |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys | grūdintas |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Universalus slankmatis |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021010 200 |
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021000 200 |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
| Varžtas gylio nustatymo plokštei | 412236 |