

HOLEX**Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, BT 50 A = 100, Virbo \varnothing d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303037 32
GTIN	4062406101275
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹. Forma A.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Virbo \varnothing d ₁	32 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Išorinis \varnothing D	78 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo \varnothing D ₁	32 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas