

Garant

Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 130, Užspaudimo Ø D1: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308284 6
GTIN	4062406101381
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

- Atsparus karščiui plienas.
- Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Su uždaromais aušinimo kanalais.

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
- Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	21 mm
Išorinis Ø D	27 mm

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Užspaudimo $\varnothing D_1$	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 130
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1