

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 130,
Užspaudimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308284 10
GTIN	4062406101404
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Su **uždaromais aušinimo kanalais.**

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

Paskirtis:

- Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
- Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Ø D ₂	24 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Išorinis $\varnothing D$	32 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 130
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/308284-10>