

TRICOFLEX

Austinė žarna AIRSOFT, PVC, juodos spalvos, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 9mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080037 9
GTIN	3506111000559
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Žarna su poliesterio stiklo pluošto sutvirtinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C. Airsoft Performance austinė žarna, atspari alyvoms suspausto oro žarna pneumatiniams įrankiams. Darbinis slėgis 15 bar.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Žarnos išorinis Ø	15 mm
Žarnos vidinis Ø	9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m
Produkto rūšis	Žarna