

## Medžiaginė įžeminimo apyrankė Mygtukas 4,0 mm, Spalva: B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	972801 B
GTIN	2050002007246
Produktų klasė	98E

### Aprašymas

#### Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiootojo riešą. Apyrankės galima plauti 30 °C temperatūroje.

Plovimas: 30 °C margiems skalbiniams

Ilgis: 240 mm

Plotis: 22 mm

Spalva: mėlyna

### Techninis aprašymas

Mygtuko -Ø	4 mm
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį	taip
Ilgis	240 mm
Spalva	mėlyna
Plotis	22 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
be metalų	taip
elektros izoliacija	EGB/ESD
Plovimas	30 °C margiems skalbiniams
Produkto rūšis	Žmonių apsauginis įžeminimas

