

Medžiaginė įžeminimo apyrankė Mygtukas 4,0 mm, Spalva: R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972801 R
GTIN	2050002007260
Produktų klasė	98E

Aprašymas

Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiootojo riešą. Apyrankės galima plauti 30 °C temperatūroje.

Plovimas: 30 °C margiems skalbiniams

Ilgis: 240 mm

Plotis: 22 mm

Spalva: raudona

Techninis aprašymas

Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
Ilgis	240 mm
Spalva	raudona
Plotis	22 mm
Mygtuko -Ø	4 mm
be metalų	taip
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį	taip
elektros izoliacija	EGB/ESD
Plovimas	30 °C margiems skalbiniams
Produkto rūšis	Žmonių apsauginis įžeminimas

