

Medžiaginė įžeminimo apyrankė Mygtukas 4,0 mm, Spalva: GL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972801 GL
GTIN	4057989621234
Produktų klasė	98E

Aprašymas

Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiootojo riešą. Apyrankės galima plauti 30 °C temperatūroje.

Plovimas: 30 °C margiems skalbiniams

Ilgis: 240 mm

Plotis: 22 mm

Spalva: blizgus

Techninis aprašymas

Plotis	22 mm
Mygtuko -Ø	4 mm
be metalų	taip
Spalva	blizgus
Ilgis	240 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį	taip
elektros izoliacija	EGB/ESD
Plovimas	30 °C margiems skalbiniams
Produkto rūšis	įžeminimo apyrankė

