

## Medžiaginė įžeminimo apyrankė Mygtukas 4,0 mm, Spalva: DR



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	972801 DR
GTIN	4057989621241
Produktų klasė	98E

### Aprašymas

#### Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiootojo riešą. Apyrankės galima plauti 30 °C temperatūroje.

Plovimas: 30 °C margiems skalbiniams

Ilgis: 240 mm

Plotis: 22 mm

Spalva: tamsiai raudonas

### Techninis aprašymas

be metalų	taip
Plotis	22 mm
Spalva	tamsiai raudonas
Ilgis	240 mm
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį	taip
Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
Mygtuko -Ø	4 mm
elektros izoliacija	EGB/ESD
Plovimas	30 °C margiems skalbiniams
Produkto rūšis	įžeminimo apyrankė

