

## Įžeminimo spiralinis kabelis, Jungties mygtukas: 10,3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	972811 10,3
GTIN	4057989010274
Produktų klasė	98E

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai didelis elastiškumas ir geras grįžimas į pradinę padėtį. Pereinamojoje zonoje daug kartų atlaisvinama. Ilgis ištiesus: 2,4 m, riešo pusėje su 1 MΩ apsaugine varža (padėtis pažymėta). Su 4,0 mm mygtuku įžeminimo apyrankei (tinka tarptautiniu mastu) ir 10,3 mm mygtuku masės prijungimui. Labai mažas svoris, todėl malonu ir patogiu nešioti.

### Techninis aprašymas

tinka tarptautiniam naudojimui	taip
Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
Ilgis	2400 mm
Kabelio tipas	spiralinis
kontaktinė jungtis mygtukas (1)	įžeminimo apyrankės jungtis Ø 4,0 mm
kontaktinė jungtis mygtukas (2)	Spiralinio kabelio jungtis Ø 10,3 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD

Produkto rūšis

Įžeminimo laidas