

Garant GRIDLINE

**Stumdomas darbastalis, kairėje atviras, dešinėje durys ir stalčius, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	924014 1250
GTIN	4062406101787
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

Korpusas su durimis ir atviru korpusu kartu su reguliuojamo aukščio cinkuota lentyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (dešinėje): 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7016.**

**Techninis aprašymas**

Ratukai nepalieka žymių	taip
-------------------------	------

Stalčių naudingasis plotis G	20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Durų skaičius	1
Stalčių skaičius	1
nuleidžiamas	ne
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Darbastalio storis	25 mm
ComfortClose	ne
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Darbastalio ilgis	1250 mm
Buferis	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	100,9 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	Ready-to-go
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Spintelės plotis	1100 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Aukštis	950 mm
Spintelės gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Stumiamoji rankena	ne
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm

Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	25 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12