

Garant GRIDLINE

Stumdomas darbastalis, kairėje atviras, dešinėje durys ir stalčius, aukštis 950 mm Plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	924011 1250
GTIN	4062406101770
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

Korpusas su durimis ir atviru korpusu kartu su reguliuojamo aukščio cinkuota lentyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (dešinėje): 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7016.**

Techninis aprašymas

Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
---------------------------	--------

Darbastalio gylis	750 mm
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Svoris	96,7 kg
Spintelės plotis	1100 mm
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	1
Durų skaičius	1
Darbastalio storis	25 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stumiamoji rankena	ne
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių naudingasis gylis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Aukštis	950 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
nuleidžiamas	ne
Rato medžiaga	Poliuretano
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio ilgis	1250 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Buferis	ne
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm

Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	25 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75