

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai Plokštė iš bambuko, 20×20G,  
Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 924051 1250   |
| GTIN             | 4062406101794 |
| Produktų klasė   | 9GG           |

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

**Komplektacija:**

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 200, 250

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Stalčių skaičius  | 4      |
| Darbastalio gylis | 750 mm |

|                                                                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ComfortClose                                                                                      | ne                              |
| Svoris                                                                                            | 135,2 kg                        |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis                                                                 | 625 mm                          |
| Spintelės plotis                                                                                  | 1100 mm                         |
| Ratuko Ø valdomas ratukas                                                                         | 125 mm                          |
| Aukštis                                                                                           | 950 mm                          |
| Serija                                                                                            | Ready-to-go                     |
| Stalčių naudingasis plotis G                                                                      | 20                              |
| nuleidžiamas                                                                                      | ne                              |
| Stalčiaus naudingasis plotis                                                                      | 500 mm                          |
| Rato medžiaga                                                                                     | Poliuretano                     |
| Darbastalio storis                                                                                | 25 mm                           |
| Stalčių naudingasis gylis G                                                                       | 20×20                           |
| Ratukai nepalieka žymių                                                                           | taip                            |
| Ratuko Ø stabilus ratukas                                                                         | 125 mm                          |
| Stalviršio medžiaga                                                                               | Bambukas                        |
| Buferis                                                                                           | ne                              |
| Spintelės gylis                                                                                   | 700 mm                          |
| Stalčiaus naudingasis gylis                                                                       | 500 mm                          |
| Darbastalio ilgis                                                                                 | 1250 mm                         |
| Stalčių naudingasis gylis G                                                                       | 20                              |
| Durų skaičius                                                                                     | 1                               |
| Stumiamoji rankena                                                                                | ne                              |
| Atskirų stalčių fiksatorius                                                                       | Darbas viena ranka              |
| Konstrukcija                                                                                      | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis                                                                                  | 1 mm                            |
| Darbastalio aukštis                                                                               | 950 mm                          |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia                                                  | 75 kg                           |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg                          |

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Plokštelės storis                     | 25 mm                                                          |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 %                                                          |
| Durų atidarymo kampas                 | 180 laipsniai                                                  |
| Cilindrinė spyna                      | modulinė apyraktė                                              |
| Spalvos pasirinkimas                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis           | 20×20G                                                         |
| Produkto rūšis                        | stumdomas darbatalis                                           |

## Priedai

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm  | 927805 75   |
| Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 200 mm | 927805 200  |
| Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 250 mm | 927805 250  |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12                               | 914226 KO12 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21                                   | 914227 KO21 |
| Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm | 927805 100  |