

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje durys, dešinėje 5 stalčiai Plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	924091 1250
GTIN	4062406101817
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm

Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Svoris	145,6 kg
Darbastalio ilgis	1250 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Spintelės plotis	1100 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Aukštis	950 mm
ComfortClose	ne
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Stalčių skaičius	5
Durų skaičius	1
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stumiamoji rankena	ne
Buferis	ne
Rato medžiaga	Poliuretano
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
nuleidžiamas	ne
Ratukai nepalieka žymių	taip
Spintelės gylis	700 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	Ready-to-go
Darbastalio storis	25 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg

Plokštelės storis	25 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 250 mm	927805 250
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 200 mm	927805 200
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm	927805 100