

Garant GRIDLINE

Darbastalis, stumdomas, aukštis reguliuojamas elektra, laidas, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais, viena ranka išimamais stalčiais ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

8 m ilgio prijungimo laidas su kištuku, tipas F.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai Ø > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje): 525

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Rato medžiaga	Poliuretano
Svoris	165,9 kg
ComfortClose	ne
Darbastalio storis	50 mm
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm
Stumiamoji rankena	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
maksimali keliamoji galia	6000 N
Durų skaičius	1
Eigos greitis	9 mm/s
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Darbastalio gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo principas	elektrinis
Darbastalio ilgis	1500 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
nuleidžiamas	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Spintelės plotis	1300 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Jungties įtampa	250 V

Stalčių skaičius	4
Spintelės gylis	700 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
	927805 200

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 200 mm

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm

927805 100

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 150 mm

927805 150