

Garant GRIDLINE

Darbastalis, stumdomas, aukštis reguliuojamas elektra, laidas, kairėje durys, dešinėje 4 stalčiai Buko Multiplex plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais, viena ranka išimamais stalčiais ir 75 kg keliamąja galia. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Su 2 valdomais ir fiksuotais ratukais, Ø 125 mm, su **žymių nepaliekančia poliuretano danga**, minimalus pasipriešinimas riedėjimui, nekelia triukšmo ir tausoja sriegius. Valdomi ratukai su fiksuotais ratams ir sukamajam žiedui.

8 m ilgio prijungimo laidas su kištuku, tipas F.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai Ø > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 525

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Durų skaičius	1
Darbastalio storis	50 mm
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukščio reguliavimo principas	elektrinis
ComfortClose	ne
nuleidžiamas	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Serija	Ready-to-go
Jungties įtampa	250 V
Rato medžiaga	Poliuretano
Stalčių naudingasis plotis G	20
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Spintelės plotis	1300 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
maksimali keliamoji galia	6000 N
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Svoris	179,9 kg
Spintelės gylis	700 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratukai nepalieka žymių	taip
Ratuko Ø stabilus ratukas	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Stumiamoji rankena	ne
Ratuko Ø valdomas ratukas	125 mm

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Stalčių skaičius	4
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
	927805 150

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 150 mm

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 200 mm

927805 200

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12

914226 KO12

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm

927805 100