

Garant GRIDLINE

Šešiakampis darbastalis, 20×20G, Modelis: 7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	925804 7
GTIN	4062406102142
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos šešiakampis darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Modelis 6/7A su **6 stalčiais**, modelis 7 su **7 stalčiais** kiekviename bloke.

Darbastalis 50 mm storio, iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tiekimo sudėtis:

6 stalčių korpusas, 6 tarpinės skardos, stalviršis, tvirtinimo priemonės.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Aukštis	850 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Stalčių bloko aukštis	800 mm

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Svoris	640 kg
Stalčių skaičius	7
ComfortClose	ne
Stalčių bloko gylis	650 mm
Serija	vario
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	2000 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	šešiakampis darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm

927800 200