

Garant GRIDLINE

Šešiakampis darbastalis, 20×20G, Modelis: 6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	925804 6
GTIN	4062406102135
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos šešiakampis darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Modelis 6/7A su **6 stalčiais**, modelis 7 su **7 stalčiais** kiekviename bloke.

Darbastalis 50 mm storio, iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.

Komplektacija:

Stalčių priekiniai aukščiai mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tiekimo sudėtis:

6 stalčių korpusas, 6 tarpinės skardos, stalviršis, tvirtinimo priemonės.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	6
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm

Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Svoris	600 kg
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	850 mm
ComfortClose	ne
Serija	vario
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	2000 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	šešiakampis darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75