

**Garant**

**50 mm storio stalviršio iš suklijuotų buko kaladėlių, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2000mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	926041 2000
GTIN	4062406102302
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

**Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm:** plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

**Pastaba:**

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

**Techninis aprašymas**

Stalviršio danga	lakuota bespalviu laku
Ilgis	2000 mm
Stalviršio medžiaga	Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Storis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbatalio stalviršis

