



**XNEX 080608, HUM310, Tipas: ALU**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Produktų klasė	22A

**Aprašymas**
**Modelis:**

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau. Dvipusės 2x3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampu frezavimo operacijoms**.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$  mm.  
maksimalus pjovimo gylis  $a_{p\text{maks.}}$ : 4 mm  
Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,15 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HUM310
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$ .	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1100 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1100 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	900 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		