

**HOLEX****XNEX 080608, HBM015, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Produktų klasė	22A

**Aprašymas****Modelis:**

Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,21 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HBM015
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	CVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		