

**XNEX 080608, HBM130, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Produktų klasė	22A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusės 2×3 pjovimo briaunų kietlydininės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HBM130
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		