

**Garant****Nu-/ pjovimo plokštelė, CU7025, pjovos plotis w: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273672 1,5
GTIN	4045197719300
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Modelis:**

Drožlialaužis mažiems Ø ir pjovimo jėgos sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Pjovos plotis w	1,5 mm
Pjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Pjovimo briaunos spindulys R	0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		