



## Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM\*\*\* „2 in 1“, Disko Ø × plotis: 178X8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	560110 178X8
GTIN	9003170020411
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Rupiojo šlifavimo diskas su ypač geromis šlifavimo savybėmis (mažas kietumo laipsnis Q) **universaliai tinka INOX ir plienui**, labai efektyvus ir patvarus.

Labai našus modelis, **žymiai patvaresnis**. Apibrėžti, užapvalinti kraštai užtikrina malonų galandimą. Išvengiama netyčinio įpjovimo. **Specifikacija: A24Q-BFX.**

### Techninis aprašymas

Disko storis	8 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min <sup>-1</sup>

Kiaurymės Ø	22,23 mm
DiskoØ	178 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A24Q-BFX
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		