

Garant**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
19/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984–273994 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2,2 mm
Peilio aukštis h ₅	19 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	21 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

