

**Garant****Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320625 4
GTIN	4045197719713
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

**Tinka:**

Tekimo centrai Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 dyd. 2, Nr. 321265 dyd. 3, Nr. 321335 dyd. 2.  
atitinka spalvinį žymėjimą: K12

Išorinis  $\varnothing D$ : 28 mm

mažas viršūnės  $\varnothing D_1$ : 13 mm

Koto  $\varnothing d$ : 12 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 23 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 17 mm

**Techninis aprašymas**

mažas viršūnės $\varnothing D_1$	13 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	23 mm

Koto Ø d	12 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Smailas kampas	60 laipsniai
Rakto dydis	17 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys