

Garant**Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

320625 5

GTIN

4045197719720

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifuotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

Tinka:

Tekimo centrai Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 dyd. 2, Nr. 321265 dyd. 3, Nr. 321335 dyd. 2.
atitinka spalvinį žymėjimą: K12

Išorinis Ø D: 20 mm

mažas viršūnės Ø D₁: 10 mm

Koto Ø d: 12 mm

Naudingasis ilgis L₁: 17 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 22 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø d

12 mm

Naudingasis ilgis L₁

17 mm

mažas viršūnės $\varnothing D_1$	10 mm
lšorinis $\varnothing D$	20 mm
Smailas kampas	60 laipsniai
Rakto dydis	22 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys