

Garant
Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/4mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273761 25/4 |
| GTIN | 4045197719959 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 8xw

Pastaba:

Maksimalus \emptyset = ribotas ruošinio \emptyset dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 26,5 mm |
| Įpjovos plotis w | 4 mm |
| Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$ | 32,5 mm |
| Galvutės ilgis L_1 | 51 mm |
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| maksimalus \emptyset | 65 mm |
| Koto plotis p | 25 mm |
| Paskirtis | kairinis |

| | |
|---------------------------|---|
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25 | 674248 TX25 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Fiksavimo varžtas Tipas 6 | 279815 6 |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |