



Universalus matuoklis rinkinys oro srautui matuoti, Tipas: HD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474162 HD
GTIN	4029547019364
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Orų stotelė Testo 440 **oro srovės greitį ir apimtį aušinimo kanale (m/s, m³/h)**. Šiluminis zondas (zondo galvutės 9 mm) mažam oro srautui iki 30 m/s matuoti. Kartu su temperatūros jutikliu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Universalus matuoklis Testo 440 Nr. 474141 dyd. 440, 3 Mignon AA tipo baterijos, USB kabelis, lagaminas Nr. 474161 dyd. K ir kalibravimo protokolas. Zondas su sparnuote Nr. 474152 dyd. HD

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 30 m/s
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės)	±0,03 + 4 % (0 iki 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 iki 30 m/s)
Darbinė temperatūra	-20 - 70 °C
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos

Baterijos tipas	Mignon, AA
Baterijų kiekis	3
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Klimato matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------