


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 12 mm bukas, kūginis, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC: 0,05 mm

Rūšis: HB4015

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Rūšis	HB4015
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	12 mm
Spindulio Wiper, radialusis	24 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	6 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 60 \text{ HRC}$	0,05 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui