

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 12 mm bukas, kūginis, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212768 HART
GTIN	4062406103149
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC: 0,05 mm

Rūšis: HB7705

Techninis aprašymas

Tipas	HART
Rūšis	HB7705
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	12 mm
Spindulio Wiper, radialusis	24 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	6 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,05 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui