

**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 16 mm buka, kūginė, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną < 60 HRC: 0,08 mm

Rūšis: HB4015

**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Rūšis	HB4015
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	16 mm
Spindulio Wiper, radialusis	32 mm
Pjovimo briaunos spindulys $R_1$	1 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	8 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 60 \text{ HRC}$	0,08 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui