

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 16 mm buka, kūginė, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212776 HART
GTIN	4062406103170
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC: 0,08 mm

Rūšis: HB7705

Techninis aprašymas

Tipas	HART
Rūšis	HB7705
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	16 mm
Spindulio Wiper, radialusis	32 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 60 \text{ HRC}$	0,08 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui