

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 20 mm buka, kūginė, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212784 HART
GTIN	4062406103200
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC: 0,1 mm

Rūšis: HB7705

Techninis aprašymas

Tipas	HART
Rūšis	HB7705
Kampo spindulys	2 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	20 mm
Spindulio Wiper, radialusis	40 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui