

Garant
VHM grąžtai-plėstuvai, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 6,37 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122795 6,37 |
| GTIN | 4062406102760 |
| Produktų klasė | 11P |

Aprašymas
Modelis:

Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Žemas radialinis mušimas. **4 kreipiančiosios briaunos** optimaliai išlaiko tikslus matmenis ir paviršiaus kokybę.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times \text{nominaliojo } \varnothing$.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122795 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122795 + 129100HE**.

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Kiaurymės Ø tolerancija: $\pm 0,003$

Norma: Gamykliniai standartai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Kiaurymės Ø tolerancija: $\pm 0,003$

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 43,5 mm

Bendras ilgis L: 91 mm

Koto Ø D_s : 8 mm

Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,19 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Bendras ilgis L | 91 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,19 mm/aps, |

| | |
|--|--------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Koto tolerancija | h6 |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 6,37 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 43,5 mm |
| Kiaurymės \varnothing tolerancija | $\pm 0,003$ |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Gręžimo gylis iki | 5×D |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 80 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 80 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 60 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |