

**Garant****Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

320625 1

GTIN

4045197719089

Produktų klasė

31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

**Tinka:**

Tekimo centrai Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 dyd. 2, Nr. 321265 dyd. 3, Nr. 321335 dyd. 2.  
atitinka spalvinį žymėjimą: K12

Išorinis Ø D: 14 mm

mažas viršūnės Ø D<sub>1</sub>: 4 mm

Koto Ø d: 12 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 32 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Smailas kampas: 30 laipsniai

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d

12 mm

mažas viršūnės Ø D<sub>1</sub>

4 mm

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Išorinis Ø D	14 mm
Smailas kampas	60 laipsniai
Smailas kampas	30 laipsniai
Rakto dydis	12 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys