

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 32 mm buka, kūginė, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC: 0,15 mm

Rūšis: HB4015

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Rūšis	HB4015
Kampo spindulys	4 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	32 mm
Spindulio Wiper, radialusis	64 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	4 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,22 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 60 \text{ HRC}$	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui