



## ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309619 16
GTIN	2050002004016
Produktų klasė	33E

### Aprašymas

#### Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Radialinis mušimas nustatomas ties nuline verte 6 varžtais.

#### Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Puikiai tinka tekinimo staklėms bei statiniams ir aktyviems įrankiams.

#### Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

#### Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!  
Iki 6000 min-1.

### Techninis aprašymas

skirta ER	16 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Bendras ilgis L	21 mm

Sriegis	M22x1,5
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė