



## ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 32



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	309619 32
GTIN	2050002004030
Produktų klasė	33E

### Aprašymas

#### Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Radialinis mušimas nustatomas ties nuline verte 6 varžtais. **Su grioveliais.**

#### Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Puikiai tinka tekinimo staklėms bei statiniams ir aktyviems įrankiams.

#### Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

#### Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!  
Iki 6000 min-1.

### Techninis aprašymas

Sriegis	M40×1,5
skirta ER	32 mm
Išorinis Ø D	63 mm

Bendras ilgis L	23 mm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė