



ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309619 25
GTIN	2050002004023
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Radialinis mušimas nustatomas ties nuline verte 6 varžtais. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Puikiai tinka tekinimo staklėms bei statiniams ir aktyviems įrankiams.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!
Iki 6000 min-1.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	50 mm
Sriegis	M32×1,5
skirta ER	25 mm

Bendras ilgis L	21,8 mm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė