

**Garant****Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

320625 2

GTIN

4045197719096

Produktų klasė

31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

**Tinka:**

Tekimo centrai Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 dyd. 2, Nr. 321265 dyd. 3, Nr. 321335 dyd. 2.  
atitinka spalvinį žymėjimą: K12

Išorinis Ø D: 14 mm

Koto Ø d: 12 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 20 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 12 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d

12 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>

20 mm

Išorinis Ø D	14 mm
Smailas kampas	60 laipsniai
Rakto dydis	12 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys