

HOLEX**Kompaktiškas diskas D × T × H (mm), 125×3×22, Grūdėtumo palyginimas: 180**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566986 180 |
| GTIN | 4045197719010 |
| Produktų klasė | 52M |

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiniai diskai iš presuotos pluoštinės medžiagos šaltam šlifavimui.

Paskirtis:

Skirtas **nuimti, valyti ir poliruoti** suvirinimo siūles, taškus ir sunkiai prieinamas vietas kampiniais šlifuokliais (Ø 125 mm) arba šlifuokliais kampinėms suvirinimo siūlėms (Ø 150 mm).

Pastaba:

Kompaktiškus neaustinės medžiagos diskus paviršiams šlifuoti rasite Nr. 566991. Užvartų nuėmimo ir glotniojo apdirbimo diskus šlifavimo staklėms rasite Nr. 568725, Nr. 568731 ir Nr. 568741.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------|
| Modelis | 6A medium |
| Kietumo laipsnis | vidutinis |
| Grūdėtumo palyginimas | 180 |
| Smulkumo laipsnis | vidutinis |
| Disko Ø D | 125 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kiaurymės Ø H | 22 mm |
| Disko plotis T | 3 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | 125×3×22 |
| maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s |
| maksimalus sūkių skaičius | 10000 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |