

Garant**Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER16, Sriegiklio koto Ø d2: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338183 5
GTIN	4062406102067
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
- Cangijų laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	24 mm
Koto keturbriaunis	4 mm
kai sriegio koto Ø d ₂ DIN 374/376	M5
kai sriegio koto Ø d ₂ DIN 371	M4
Ø D ₂	12,7 mm
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Sriegimo adapteris

