

Garant
Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER25, Sriegiklio koto Ø d2: 9mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	338185 9
GTIN	4062406103613
Produktų klasė	31P

Aprašymas
Modelis:

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
- Cangijų laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Detalus aprašymas:

- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.

Tinka:

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Koto keturbriaunis	7 mm
kai sriegio koto Ø d ₂ DIN 374/376	M12
kai sriegio koto Ø d ₂ DIN 371	M9
Ø D ₂	19 mm
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar

Produkto rūšis

Sriegimo adapteris