

**Garant****Sinchroninio įrankio galvutė skirta ER32, Sriegiklio koto Ø d2: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338186 10
GTIN	4062406103675
Produktų klasė	31P

**Aprašymas****Modelis:**

- Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploataavimo laikas.
- Cangijų laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
- Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

**Detalus aprašymas:**

- Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
- Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploataavimo laikas.

**Tinka:**

ER sinchroninis laikiklis Nr. 338180.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	37 mm
Koto keturbriaunis	8 mm
kai sriegio koto Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M10
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Sriegimo adapteris

