

Garant

Atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273760 20/4
GTIN	4045197719911
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 8xw

Pastaba:

Maksimalus \emptyset = ribotas ruošinio \emptyset dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	51 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	32,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
maksimalus \emptyset	65 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600